

Honeywell**Paio di guanti Polytril™, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094370 8 |
| GTIN | 3603835500041 |
| Classe articolo | 09A |

Descrizione**Esecuzione:**

Polytril™. Guanto con rivestimento in nitrile per la manipolazione di componenti di piccole dimensioni in ambiente grasso, umido e sporco.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Indossabilità | Ottima |
| Protezione contro il calore | non disponibile |
| Traspirazione | buona |
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Privi di DMF | no |
| Presi da bagnati | buona |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Denominazione originale prodotto | Polytril |
| Materiale rivestimento | Nitrile |
| Sensibilità tattile | buona |
| Presenza sporchi d'olio | Ottima |
| Serie | Polytril™ |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenuto | 10 |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| EN 388 | 4121X |
| Materiale supporto | Poliammide |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Lunghezza | 220 - 260 mm |
| Colore | bianco/grigio |
| Peso | 36-50 g |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | 1 |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |