

**Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 9-125S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Classe articolo	03C

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con piccola circonferenza di presa.

- **Potente motore da 900 W per un rapido avanzamento, capacità di sovraccarico e durata elevate.**
- **Con regolazione elettronica della velocità, ideale ad es. per la lavorazione dell'acciaio legato.**

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	900 W
Profondità massima di taglio	34 mm
Denominazione originale prodotto	GWS 9-125 S
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Ø Massimo disco	125 mm
Particolarità	Regolazione elettronica del numero di giri
Peso	1,9 kg
Blocco contro il riavvio	sì

Campo del numero di giri	2800 - 11000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari