



## Giravite dinamometrico con display digitale, attacco per lame intercambiabili, Coppia massima: 50cNm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659912 50
GTIN	7610733276226
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura robusta** con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Impostazione della coppia **senza utensili**, tirando e ruotando il cappuccio. Il valore di coppia impostato viene visualizzato nella finestrella (**display digitale sull'estremità dell'impugnatura**). Sistema elettronico incorporato con interfaccia NFC. Sostituzione della batteria a cura del cliente (batteria a pastiglia CR 1/3 N; 3 V). **Unità di misura:** Nm, lbfft. Per **l'alloggiamento di lame intercambiabili** (n. art. 669605 – 669608).

#### Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	1 cNm
Coppia massima	50 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %

Campo di coppia	10 - 50 cNm
Display	digitale
Campo di coppia	0,1 - 0,5 Nm
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Tipo di collegamento	Lama intercambiabile
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Feedback	"attivazione"
Peso	56 g
Risoluzione	cNm
Risoluzione	lbfm
Lunghezza complessiva L	107 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Denominazione originale prodotto	DigiTorque V2
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20