



Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile metallo, taglio 2, Lunghezza senza codolo: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	517411 250
GTIN	4009215185874
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in **buste avvolgibili in nylon robuste**. Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato; questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.

Taglio 2 = mezzodolce.

Con impugnature bicomponente ergonomiche in plastica.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	250 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2
Taglio	2

Norma	DIN 7261
Numero di lime singole	5
Tipo di prodotto	Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20