


Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Codice ISO portautensile	A0810J SCLCR/L06
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	95 grado
Lunghezza della testina L_1	27 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	11 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Larghezza del collo L_4	8 mm
Spostamento centrale L_3	6 mm
Ø Codolo D_5	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500