


**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 1216/06mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	16 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	A1216M SCLCR/L06
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Larghezza del collo $L_4$	12 mm
Spostamento centrale $L_3$	8,9 mm
Lunghezza della testina $L_1$	42 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500