

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo D _{min}	11 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	A0810J SCLCR/L06
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500