

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 1012/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Spostamento centrale L_3	6,9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L_1	32,5 mm
Misura inserto	6 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Larghezza del collo L_4	10 mm
Codice ISO portautensile	A1012K SCLCR/L06
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500