

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0608/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	4,2 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Lunghezza della testina L_1	21,5 mm
Misura inserto	6 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Codice ISO portautensile	A0608H SCLCR/L06
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Larghezza del collo L_4	6 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500