

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 1012/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Larghezza del collo L_4	9 mm
Codice ISO portautensile	A1012K SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza della testina L_1	27,5 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Profondità utile T	5,9 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500