



Giravite dinamometrico senza scala, ESD, Coppia massima: 120cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659954 120
GTIN	4013288179487
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura **Kraftform** per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido **Rapidaptor** per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300 – 654460) e una chiave a bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600). **I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.**

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD.**

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD.**

Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Descrizione tecnica

Coppia impostata	0,3 Nm
1 Rotazione (360°) corrisponde a	10 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Campo di coppia	30 - 120 cNm

Coppia massima	120 cNm
Campo di coppia	0,3 - 1,2 Nm
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Lunghezza complessiva L	155 mm
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Metodo di misura	Coppia
Norma	DIN EN ISO 6789
Risoluzione	cNm
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback	"attivazione"
Peso	122 g
Taratura	O6
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Denominazione originale prodotto	7400 ESD Pre-Set, 105 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Giravite dinamometrico senza scala Coppia massima 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

