



Sistema di videoispezione EVOcam II con ottica angolare a LED, Modello: ECO2503



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 491896 ECO2503 |
| GTIN | 2050001956842 |
| Classe articolo | 49B |

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio digitale full HD con formidabile qualità delle immagini dei video live per ingrandimenti di precisione degli oggetti. Vari obiettivi opzionali grandangolari e di precisione permettono un ingrandimento fino a 300x con nitidezza delle immagini costante.

- **Immagini video full HD brillanti (1080 p / 60 fps).**
- **Grande campo dello zoom ottico da 30: 1 con numerose opzioni di ingrandimento (fino a 300x) e zoom digitale 12x.**
- **Facile salvataggio delle immagini a scelta su mezzo esterno (stick USB) oppure soluzione software opzionale (Vifox). Interfaccia USB3 integrata.**
- **Ottica di alta qualità con moderna tecnologia digitale.**
- **Imaging rapido e professionale per risultati affidabili.**
- **Circolina a LED a 8 punti integrata.**
- **Stativi di alta qualità in diverse varianti per garantire precisione e stabilità.**
- **Monitor full HD da 24 pollici con ingresso HDMI.**

Stativo da tavolo.

Uso:

Sistema di videoispezione per accettazione merci, produzione e sviluppo. Immagine live fedele e dettagliata di grandi dimensioni per postazioni di lavoro fisse e l'osservazione contemporanea da parte di più utilizzatori.

Fornitura:

Inclusi monitor a colori full HD da 24 pollici, stick USB.

Accessori speciali:

Consolle di comando EVO Cam II n. art. 491898, luce diascopica a LED, chiavetta con trasmettitore WiFi e altri obiettivi (0,45 x / 1,00 x). Piano mobile 100 x 100.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------|
| Stativo | Stativo da tavolo |
| Ingrandimento (n volte) in prospettiva verticale | 28 - 151 |
| Ingrandimento (n volte) in prospettiva obliqua | 19 - 105 |
| Distanza di lavoro in prospettiva verticale | 56,5 mm |
| Risoluzione ripresa singola massima | 1920x1080 px |
| Risoluzione immagine live massima | 1920x1080 px |
| Peso | 23,5 kg |
| Distanza di lavoro in prospettiva obliqua | 35,5 mm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Tipo di prodotto | Sistema di videoispezione |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Consolle di comando EVOcam II Modello ECX155 | 491898 ECX155 |
|--|---------------|