

**Durometro Rockwell FENIX, Modello: 200AR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Classe articolo	49G

Descrizione**Esecuzione:**

Durometro Rockwell con massima precisione. Telaio macchina rigido anche per l'impiego in condizioni di officina difficili. Applicazione del carico di prova mediante sistema di sollecitazione con pesi. Alimentazione non necessaria.

Norma:

DIN EN ISO 6508 e ASTM E-18

Fornitura:

Piastra di confronto per la durezza HRC con passo. Dotazione base pronta all'uso: cono Rockwell 120°, banco d'appoggio piano $\varnothing = 60$ mm. Incluso imballaggio di spedizione.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al consulente specializzato personale. Ulteriori accessori (ad es. supporti per prisma) su richiesta.

Descrizione tecnica

Precarico carico di prova	10 kg
Larghezza	270 mm

Alimentazione elettrica	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Peso	122 kg
Risoluzione	1 HR
Carico principale carico di prova	60, 100, 150 kg
Display	Indicatore analogico
Altezza max. campione	260 mm
Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Lunghezza	550 mm
Procedura	Rockwell
Larghezza max. campione	150 mm
Utilizzo	manuale
Altezza	765 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Durometro