

Honeywell**Paio di guanti Polytril™, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094370 9
GTIN	3603835500058
Classe articolo	09A

Descrizione**Esecuzione:**

Polytril™. Guanto con rivestimento in nitrile per la manipolazione di componenti di piccole dimensioni in ambiente grasso, umido e sporco.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	Polytril
Privi di DMF	no
Presenza sporchi d'olio	Ottima
Sensibilità tattile	buona
Presenza da bagnati	buona
Materiale rivestimento	Nitrile

Traspirazione	buona
Protezione contro il calore	non disponibile
Indossabilità	Ottima
Misure guanti da lavoro	9
Serie	Polytril™
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	10
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	4121X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	220 - 260 mm
Colore	bianco/grigio
Peso	36-50 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	1
Tipo di prodotto	Guanti multiuso