



Set per montaggio cuscinetti in valigetta di plastica



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884000
GTIN	2050001004338
Classe articolo	86H

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a percussione in alluminio, leggere ma molto robuste, in combinazione con 33 anelli a percussione estremamente resistenti per \varnothing esterno cuscinetti di 26 – 110 mm o \varnothing interno di 10 – 50 mm.

Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon.

Fornitura in valigetta di plastica.

A colpo d'occhio:

- **Per il montaggio dei cuscinetti sull'albero, nell'alloggiamento o sull'albero e nell'alloggiamento allo stesso tempo.**
- **I diametri interni ed esterni degli anelli a percussione corrispondono esattamente alle dimensioni dei cuscinetti volventi.**
- **Materiale estremamente resistente agli urti per una lunga durata degli anelli e delle bussole a percussione.**
- **Gli anelli a percussione sono premuti sulle bussole a percussione in modo tale da non consentire l'allentamento indipendente degli anelli stessi.**
- **Ideale anche per il montaggio di manicotti, guarnizioni, pulegge, ecc.**
- **Esecuzione adatta per cuscinetti volventi di 222 dimensioni diverse.**
- **simatool Fitting Tool FT-P è il complemento ideale per lavorare con presse e forze di montaggio fino a 5 tonnellate.**
- **Montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti e guarnizioni.**

- **Gli anelli a percussione sono chiaramente contrassegnati per garantire una selezione facile e veloce.**
- **Tutti i componenti dell'alloggiamento sono disponibili come pezzi di ricambio.**
- **I cuscinetti volventi hanno una durata significativamente più lunga grazie alla corretta installazione.**
- **Lo speciale adattatore DC dell'FT-P permette di utilizzare gli anelli a C di simatool FT 33 anche sulle presse.**

Uso:

Montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti (volventi) grazie alla **trasmissione uniforme del momento torcente** sui cuscinetti. Anche per il montaggio di bussole, anelli di tenuta e pulegge.

Contenuto:

3 bussole a percussione, Ø 25; 40; 60 mm.

1 set di anelli a percussione Ø interno 10 mm (Ø esterno 26; 30; 35 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 12 mm (Ø esterno 28; 32; 37 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 15 mm (Ø esterno 32; 35; 42 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 17 mm (Ø esterno 35; 40; 47 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 20 mm (Ø esterno 42; 47; 52 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 25 mm (Ø esterno 47; 52; 62 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 30 mm (Ø esterno 55; 62; 72 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 35 mm (Ø esterno 62; 72; 80 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 40 mm (Ø esterno 68; 80; 90 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 45 mm (Ø esterno 75; 85; 100 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 50 mm (Ø esterno 80; 90; 110 mm).

Ricambi:

Anelli a percussione di ricambio n. art. 884005.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Bussola a percussione

Accessori

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A10/26 mm

884005 A10/26

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A10/30 mm

884005 A10/30

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A10/35 mm

884005 A10/35

884005 A12/28

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A12/28 mm

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A12/32 mm

884005 A12/32

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A12/37 mm

884005 A12/37

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A15/32 mm

884005 A15/32

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A15/35 mm

884005 A15/35

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A15/42 mm

884005 A15/42

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A17/35 mm

884005 A17/35

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A17/40 mm

884005 A17/40

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
A17/47 mm

884005 A17/47

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B20/42 mm

884005 B20/42

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B20/47 mm

884005 B20/47

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B20/52 mm

884005 B20/52

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B25/47 mm

884005 B25/47

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B25/52 mm

884005 B25/52

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B25/62 mm

884005 B25/62

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B30/55 mm

884005 B30/55

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B30/62 mm

884005 B30/62

884005 B30/72

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
B30/72 mm

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C35/62 mm

884005 C35/62

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C35/72 mm

884005 C35/72

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C35/80 mm

884005 C35/80

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C40/68 mm

884005 C40/68

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C40/80 mm

884005 C40/80

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C40/90 mm

884005 C40/90

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C45/75 mm

884005 C45/75

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C45/85 mm

884005 C45/85

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C45/100 mm

884005 C45/100

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C50/80 mm

884005 C50/80

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C50/90 mm

884005 C50/90

Anello a percussione di ricambio Ø interno / Ø esterno
C50/110 mm

884005 C50/110