

**Paio di guanti 03410, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094423 8
GTIN	4260144424988
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto robusto in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per impieghi medi e pesanti. Durata nettamente maggiore rispetto a quella dei guanti pesanti in pelle, nonché più robusti e più flessibili rispetto ai guanti in PVC. Efficace barriera al grasso e all'olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione, legno grezzo.

03410. Con manichetta in tela e rivestimento 3/4 per una migliore traspirabilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Indossabilità	buona
Privi di DMF	sì
Materiale rivestimento	Nitrile

Misure guanti da lavoro	8
Sensibilità tattile	moderata
Protezione contro il calore	non disponibile
Privo di siliconi	sì
Presi da bagnati	Ottima
Presi se sporchi d'olio	moderata
Traspirazione	moderata
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
EN 388	4221X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	blu / naturale
Peso	40,8 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso