



Paio di guanti KryTech 579, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094465 7
GTIN	3245425791271
Classe articolo	06D

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 579. Per lavori di estrema precisione in ambiente limitatamente sporco e asciutto. Ottima destrezza e massima sensibilità tattile. **Materiale traspirante e assorbente.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza all'abrasione	4
Privi di DMF	no
Presa se sporchi d'olio	moderata
Misure guanti da lavoro	7
Traspirazione	buona
Materiale rivestimento	PU

Protezione contro il calore	non disponibile
EN 388 resistenza allo strappo	4
Sensibilità tattile	Ottima
Privo di siliconi	sì
Presenza di bagnati	moderata
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Indossabilità	buona
EN 388 resistenza al taglio	3
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	96
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4342B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / bianco
Peso	25 g
Lunghezza	220 - 270 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio