



Tagliadadi meccanico, Per dadi: M2-M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884850 M2-M6
GTIN	4021176019906
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfilta facilmente senza rimanere incastrato.

Descrizione tecnica

Larghezza del tagliente	8 mm
Lunghezza complessiva senza asta filettata	58,5 mm
Apertura	4 - 10 mm
Per dadi	M2-M6
Tipo di prodotto	Tagliadadi