

Scaffalatura elemento base, Profondità 500 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2500/1300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990504 2500/1300
GTIN	4004514217592
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 150 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

Carico modulo: 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Numero ripiani	6
Numero di telai profilati	2
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1360 mm
Scaffalatura	Elemento base
Altezza scaffale	2500 mm
Profondità ripiano	500 mm
Profondità degli scaffali	500 mm
Larghezza ripiano	1300 mm
Carico massimo campo	1800 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 200X500 mm	990581 200X500
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 500X500 mm	990581 500X500
Ripiano, zincato Larghezza×Profondità 1300X500 mm	990580 1300X500

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×
profondità 400X500 mm

990581 400X500

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×
profondità 300X500 mm

990581 300X500

Piedino di bloccaggio

990852