



Tagliadadi meccanico, Per dadi: M6-M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfilta facilmente senza rimanere incastrato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva senza asta filettata	80 mm
Per dadi	M6-M12
Apertura	10 - 18 mm
Larghezza del tagliente	12 mm
Tipo di prodotto	Tagliadadi