

Honeywell**Paio di guanti Polytril™ Top, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094440 9
GTIN	3603835500195
Classe articolo	09A

Descrizione**Esecuzione:**

Polytril™ Top. Guanto con **rivestimento completo in nitrile sopra il polso** per attività più pesanti in ambiente umido e oleoso. Grazie alla colorazione scura, molto insensibile allo sporco. Particolarmente adatto per lavori di montaggio in ambiente oleoso e grasso, lavori all'aperto in condizioni di umidità, edilizia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Materiale rivestimento	Nitrile
Privi di DMF	no
Sensibilità tattile	buona
Presenza da bagnati	Ottima
Denominazione originale prodotto	Polytril Top

Protezione contro il calore	non disponibile
Indossabilità	buona
Traspirazione	non disponibile
Presenza sporchi d'olio	Ottima
Misure guanti da lavoro	9
Serie	Polytril™
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	10
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4121X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Lunghezza	230 - 270 mm
Colore	nero
Peso	50-70 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	1
Tipo di prodotto	Guanti multiuso