

## Scaffalatura elemento base, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/1000mm



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990508 3000/1000 |
| GTIN            | 4004514202666    |
| Classe articolo | 96P              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 150 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

**Carico modulo:** 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

#### Descrizione:

##### Ingombro in pianta:

**Elemento base:** lunghezza nominale + 60 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 6 mm

**Profondità telaio completa:** Profondità nominale + 36 mm

#### Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

#### Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

#### Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Scaffalatura   | Elemento base          |
| Numero di telai profilati  | 2                      |
| Numero ripiani   | 7                      |
| Altezza scaffale   | 3000 mm                |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza   | 1060 mm                |
| Profondità ripiano   | 600 mm                 |
| Profondità degli scaffali  | 600 mm                 |
| Larghezza ripiano  | 1000 mm                |
| Carico massimo campo   | 1600 kg                |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg                 |
| Spessore ripiano   | 25 mm                  |
| Regolazione dell'altezza con passo   | 25 mm                  |
| Esecuzione di montaggio  | Scaffalatura a innesto |
| Materiale  | zincato                |
| Attributo del nome del prodotto  | Profondità 600 mm      |
| Tipo di prodotto   | Scaffale con ripiani   |

## Accessori

|   |                |
|---|----------------|
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 300X600 mm | 990581 300X600 |
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 500X600 mm | 990581 500X600 |
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 400X600 mm | 990581 400X600 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 200X600 mm | 990581 200X600  |
| Ripiano, zincato Larghezza×Profondità 1000X600 mm                               | 990580 1000X600 |
| Piedino di bloccaggio   | 990852          |