

Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 400 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2500/1000mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990542 2500/1000 |
| GTIN | 4004514203007 |
| Classe articolo | 96P |

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 250 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

Carico modulo: 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Numero di telai profilati | 1 |
| Scaffalatura | Elemento aggiuntivo |
| Altezza scaffale | 2500 mm |
| Numero ripiani | 6 |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1006 mm |
| Profondità ripiano | 400 mm |
| Profondità degli scaffali | 400 mm |
| Larghezza ripiano | 1000 mm |
| Carico massimo campo | 1800 kg |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 250 kg |
| Spessore ripiano | 40 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Materiale | zincato |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 400 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |

Accessori

| | |
|---|----------------|
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 310X400 mm | 990583 310X400 |
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 510X400 mm | 990583 510X400 |
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 210X400 mm | 990583 210X400 |

| | |
|---|-----------------|
| Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 410X400 mm | 990583 410X400 |
| Ripiano, zincato larghezza×Profondità 1000X400 mm | 990582 1000X400 |
| Piedino di bloccaggio | 990852 |