

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-920, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094385 8
GTIN	10076490489400
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: I canali microscopici nel rivestimento in nitrile deviano l'olio dalla superficie di contatto e garantiscono una presa sicura. Particolarmente adatto per la produzione di metalli e la manutenzione di fabbriche e macchine.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Privi di DMF	no
Traspirazione	buona
Misure guanti da lavoro	8
Protezione contro il calore	non disponibile
Presa da bagnati	buona

Sensibilità tattile	buona
Presa se sporchi d'olio	Ottima
Privo di siliconi	no
Indossabilità	Ottima
Materiale rivestimento	Nitrile
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	3131A
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	246 mm
Colore	blu
Peso	25 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Nitril
Tipo di prodotto	Guanti multiuso