

## Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 400 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/1300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990542 2000/1300
GTIN	4004514217981
Classe articolo	96P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 250 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

**Carico modulo:** 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

#### Descrizione:

##### Dimensioni di montaggio:

**elemento base:** lunghezza nominale + 60 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 6 mm

**Profondità telaio completa:** Profondità nominale + 36 mm

#### Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

#### Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

#### Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1306 mm
Numero di telai profilati	1
Numero ripiani	5
Altezza scaffale	2000 mm
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Profondità ripiano	400 mm
Profondità degli scaffali	400 mm
Larghezza ripiano	1300 mm
Carico massimo campo	1300 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

## Accessori

Ripiano, zincato larghezza×Profondità 1300X400 mm	990582 1300X400
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 510X400 mm	990583 510X400
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 310X400 mm	990583 310X400

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×  
profondità 210X400 mm

990583 210X400

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×  
profondità 410X400 mm

990583 410X400

Piedino di bloccaggio

990852