

## Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/1300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990514 3000/1300
GTIN	4004514217813
Classe articolo	96P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 150 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

**Carico modulo:** 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

#### Descrizione:

##### Ingombro in pianta:

**Elemento base:** lunghezza nominale + 60 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 6 mm

**Profondità telaio completa:** Profondità nominale + 36 mm

#### Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

#### Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

#### Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1306 mm
Numero ripiani	7
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Numero di telai profilati	1
Altezza scaffale	3000 mm
Profondità ripiano	800 mm
Profondità degli scaffali	800 mm
Larghezza ripiano	1300 mm
Carico massimo campo	1600 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 800 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

## Accessori

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 200X800 mm	990581 200X800
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 500X800 mm	990581 500X800
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 300X800 mm	990581 300X800

Ripiano, zincato Larghezza×Profondità 1300X800 mm	990580 1300X800
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 400X800 mm	990581 400X800
Piedino di bloccaggio	990852