


Scaffale con bracci a sbalzo, bilaterale, Profondità 2×600 mm, Scaffale di larghezza: 5000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991718 5000
GTIN	2050001760692
Classe articolo	960

Descrizione

Esecuzione:

Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

numero di moduli × interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).

profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

Fornitura:

Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l'ancoraggio al pavimento.

Verniciatura:

Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

Nota:

- **Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.**
- **Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Scaffale di larghezza	5000 mm
Interasse = Larghezza ripiano	1250 mm
Numero di piani	10
Numero di bracci a sbalzo, bilaterale	40
Dimensione di montaggio	5064 mm
Numero di moduli per scaffali	4
Numero di supporti scaffale	5
Altezza scaffale	2500 mm
Portata braccio a sbalzo	400 kg
Altezza scaffale con bracci a sbalzo	2500 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Esecuzione di montaggio	bracci a sbalzo avvitati
Profondità braccio a sbalzo	400-600 mm
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 2x600 mm
Profondità su ambo i lati	600 mm
Portata per braccio di supporto	400 kg
Portata per supporto incluso piano di base	4000 kg
Tipo di prodotto	Scaffale con bracci a sbalzo