


Vasca in alluminio, Profondità: 600mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991723 600
GTIN	2050001760807
Classe articolo	960

Descrizione**Esecuzione:**

Vasca in alluminio. Portata massima per vasca 40 kg. Sul lato inferiore è saldata una guida a U per l'arresto e l'irrigidimento. Bordi anticaduta di h 30 mm. Le vasche in alluminio non sono verniciate.

Per:

Scaffali con bracci a sbalzo n. art. 991711 – 991718, bracci a sbalzo singoli n. art. 991720.

Descrizione tecnica

Profondità	600 mm
Smussatura longitudinale altezza	30 mm
Larghezza	1250 mm
Campo d'impiego	Kragarmregal
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	40 kg
Materiale	Alluminio
Tipo di prodotto	Vaschetta di stoccaggio