

Garant

**Elemento base per carichi pesanti, con 2 spalle, Profondità utile 950 mm,
Altezza: 2000mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993020 2000
GTIN	4045197521880
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Spalle in profilato a C di larghezza 100 mm. Con fori di ancoraggio in passo da 50 mm per ripiani estraibili. Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi Dim. 2000, 5 pezzi Dim. 2500).

Uso:

Per allestimento con ripiani estraibili n. art. 993101; 993111, nonché pareti laterali n. art. 993260; 993270, ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310 – 993316.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- **Per motivi di sicurezza, i pannelli di fondo dello scaffale devono essere ancorati al pavimento mediante idonei tasselli.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Portata pannello di testa	500 kg
---------------------------	--------

Altezza	2000 mm
Dotazione massima con ripiano estraibile / non estraibile	3
Carico modulo (singolo)	4000 kg
Altezza utile	1890 mm
Spessore del materiale	2 mm
Portata corpo interno dell'armadio	4000 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 950 mm
Larghezza	1520 mm
Profondità	970 mm
Larghezza utile	1320 mm
Profondità utile	950 mm
Stoccaggio di pallet	Stoccaggio trasversale di pallet
Tipo di prodotto	Scaffale per carichi pesanti