

Morsa parallela LEINEN-JUNIOR, Larghezza ganasce: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967060 150
GTIN	2050002047471
Classe articolo	97G

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa grigia di alta qualità (GG 22) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata.

Supporto dell'asta filettata preciso; asta filettata completamente incassata, con protezione contro la polvere. Asta scorrevole con filettatura trapezoidale (apertura e chiusura rapida delle ganasce). Ganasce temprate, scanalate / rettificate, reversibili e intercambiabili. Con superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Con piastra girevole n. art. 967070 ruotabile di 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di serraggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Descrizione tecnica

Apertura	280 mm
Peso	40,5 kg
Direzione apertura	Apertura posteriore
Materiale	Ghisa grigia ad alta resistenza (GG 22)
Profondità di serraggio	97 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	25 - 65 mm
Larghezza ganasce	150 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Piastra girevole per morsa da banco LEINEN-JUNIOR Larghezza ganasce 150 mm	967070 150
Coppia di ganasce di ricambio con viti, reversibili scanalate / rettificate Larghezza ganasce 150 mm	967080 150
Piastra base per morsa	967330