


## Scaffale con bracci a sbalzo, unilaterale, Profondità 600 mm, Scaffale di larghezza: 2500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991713 2500
GTIN	2050001760524
Classe articolo	960

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

#### Descrizione:

##### Ingombro in pianta:

numero di moduli  $\times$  interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).

profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

##### Fornitura:

Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l'ancoraggio al pavimento.

##### Verniciatura:

Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

##### Nota:

- **Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.**
- **Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.**

· Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

## Descrizione tecnica

Numero di moduli per scaffali	2
Numero di bracci a sbalzo, unilaterale	12
Dimensione di montaggio	2564 mm
Altezza scaffale	2500 mm
Interasse = Larghezza ripiano	1250 mm
Numero di piani	5
Scaffale di larghezza	2500 mm
Numero di supporti scaffale	3
Portata braccio a sbalzo	400 kg
Altezza scaffale con bracci a sbalzo	2500 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Esecuzione di montaggio	bracci a sbalzo avvitati
Profondità braccio a sbalzo	400-600 mm
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Profondità su un lato	600 mm
Portata per braccio di supporto	400 kg
Portata per supporto incluso piano di base	2000 kg
Tipo di prodotto	Scaffale con bracci a sbalzo