



## Paio di guanti KryTech 579, Misure guanti da lavoro: 9



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094465 9
GTIN	3245425791295
Classe articolo	06D

### Descrizione

**Esecuzione:**

KryTech 579. Per lavori di estrema precisione in ambiente limitatamente sporco e asciutto. Ottima destrezza e massima sensibilità tattile. **Materiale traspirante e assorbente.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Sensibilità tattile	Ottima
Privo di siliconi	sì
Presa se sporchi d'olio	moderata
Indossabilità	buona
Misure guanti da lavoro	9
Protezione contro il calore	non disponibile

EN 388 resistenza alla perforazione	3
Privi di DMF	no
Materiale rivestimento	PU
Traspirazione	buona
EN 388 resistenza all'abrasione	4
EN 388 resistenza al taglio	3
Presa da bagnati	moderata
EN 388 resistenza allo strappo	4
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	96
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4342B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / bianco
Peso	25 g
Lunghezza	220 - 270 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio