

Garant**Morsa parallela con serraggio a morsetto, Larghezza ganasce: 60mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967030 60
GTIN	4045197612311
Classe articolo	91J

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata. Supporto dell'asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono rettificata e possono essere sostituite con ganasce scanalate (vedi ganasce di ricambio).

Uso:

Per il serraggio sui piani di lavoro.

Descrizione tecnica

Apertura	65 mm
Campo di serraggio	0 - 53 mm
Peso	2,5 kg
Materiale	Ghisa ad alta resistenza (GG 25)

Direzione apertura	Apertura posteriore
Larghezza ganasce	60 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce di ricambio rettificate Larghezza ganasce 60 mm	967045 60