

**Garant****Morsa parallela con piastra girevole, Larghezza ganasce: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967010 125
GTIN	4045197612250
Classe articolo	91J

**Descrizione****Esecuzione:**

**Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.**

**Apertura posteriore.** In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata. Supporto dell'asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

**Con piastra girevole,** ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

**Verniciatura:**

Grigio argento.

**Descrizione tecnica**

Apertura	190 mm
Direzione apertura	Apertura posteriore
Materiale	Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Larghezza ganasce	125 mm

Tipo di prodotto	Morsa parallela
------------------	-----------------

## Accessori

Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967729 125
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm	967711 125
Piastra girevole singola Larghezza ganasce 125 mm	967020 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 125 mm	967721 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 125 mm	967728 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967723 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 125 mm	967722 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967726 125
Coppia di ganasce di ricambio scanalate Larghezza ganasce 125 mm	967040 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967727 125
Set di ganasce magnetiche per morsa da banco Larghezza ganasce 125 mm	967702 125
Coppia di ganasce di ricambio rettificate Larghezza ganasce 125 mm	967045 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 125 mm	967724 125
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250

