

Morsa parallela LEINEN-JUNIOR, Larghezza ganasce: 100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967060 100
GTIN	2050002047457
Classe articolo	97G

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa grigia di alta qualità (GG 22) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata.

Supporto dell'asta filettata preciso; asta filettata completamente incassata, con protezione contro la polvere. Asta scorrevole con filettatura trapezoidale (apertura e chiusura rapida delle ganasce). Ganasce temprate, scanalate / rettificate, reversibili e intercambiabili. Con superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Con piastra girevole n. art. 967070 ruotabile di 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di serraggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura posteriore
Peso	12 kg
Materiale	Ghisa grigia ad alta resistenza (GG 22)
Apertura	140 mm
Profondità di serraggio	84 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	16 - 75 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa LEINEN-JUNIOR n. art. 967060 Per morsa di Dim. 100	967510 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 100 mm	967724 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967727 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100
Piastra girevole per morsa da bancoLEINEN-JUNIOR Larghezza ganasce 100 mm	967070 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967726 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Coppia di ganasce di ricambio con viti, reversibili scanalate / rettificate Larghezza ganasce 100 mm	967080 100
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm	967711 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250

Piastra base per morsa

967330