


Scaffale con bracci a sbalzo, unilaterale, Profondità 400 mm, Scaffale di larghezza: 3750mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991711 3750
GTIN	2050001760432
Classe articolo	960

Descrizione

Esecuzione:

Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

numero di moduli \times interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).

profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

Fornitura:

Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l'ancoraggio al pavimento.

Verniciatura:

Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

Nota:

- **Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.**
- **Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Numero di piani	5
Scaffale di larghezza	3750 mm
Numero di moduli per scaffali	3
Altezza scaffale	2500 mm
Numero di bracci a sbalzo, unilaterale	16
Dimensione di montaggio	3814 mm
Interasse = Larghezza ripiano	1250 mm
Numero di supporti scaffale	4
Portata braccio a sbalzo	400 kg
Altezza scaffale con bracci a sbalzo	2500 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Esecuzione di montaggio	bracci a sbalzo avvitati
Profondità braccio a sbalzo	400-600 mm
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Profondità su un lato	400 mm
Portata per braccio di supporto	400 kg
Portata per supporto incluso piano di base	2000 kg
Tipo di prodotto	Scaffale con bracci a sbalzo