

**Paio di guanti 03410, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094423 10
GTIN	4059904105362
Classe articolo	09H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto robusto in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per impieghi medi e pesanti. Durata nettamente maggiore rispetto a quella dei guanti pesanti in pelle, nonché più robusti e più flessibili rispetto ai guanti in PVC. Efficace barriera al grasso e all'olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione, legno grezzo.

03410. Con manichetta in tela e rivestimento 3/4 per una migliore traspirabilità.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Privi di DMF	sì
Traspirazione	moderata
Indossabilità	buona

Protezione contro il calore	non disponibile
Misure guanti da lavoro	10
Privo di siliconi	sì
Sensibilità tattile	moderata
Materiale rivestimento	Nitrile
Presa da bagnati	Ottima
Presa se sporchi d'olio	moderata
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
EN 388	4221X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	blu / naturale
Peso	40,8 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso