

Garant**Morsa parallela con piastra girevole, Larghezza ganasce: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967010 150
GTIN	4045197612267
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.

Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata. Supporto dell'asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

Con piastra girevole, ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura posteriore
Materiale	Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Apertura	255 mm
Larghezza ganasce	150 mm

Tipo di prodotto	Morsa parallela
------------------	-----------------

Accessori

Piastra girevole singola Larghezza ganasce 150 mm	967020 150
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce di ricambio scanalate Larghezza ganasce 150 mm	967040 150
Coppia di ganasce di ricambio rettificate Larghezza ganasce 150 mm	967045 150