

**Garant****Morsa parallela, Larghezza ganasce: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967100 100
GTIN	4045197694157
Classe articolo	91J

**Descrizione****Esecuzione:**

**Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.** <br> **Apertura anteriore.** Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell'incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile. Con robuste ganasce di serraggio a superfici temprate (non sostituibili).

**Testo didascalie:**

Terminali anticaduta.

Scala graduata incisa.

Regolazione guida: Viti con esagono interno con rondelle di spinta in ottone – scorre molto facilmente.

Ganasce stringitubo potenti.

**Vantaggi:**

- **Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati – nessun rumore fastidioso.**
- **Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull'asta.**
- **Traversino intercambiabile.**
- **Scala delle aperture incisa.**

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

**Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967520.

**Descrizione tecnica**

Profondità di serraggio	65 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	6 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Apertura	90 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	3/4; 1.3/4 pollici
Larghezza ganasce	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967100 / 7110 Per morsa di Dim. 100	967520 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100
Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa Larghezza ganasce morsa 100 mm	967565 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 100	967140 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
	967711 100

Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero  
con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm

Coppia di ganasce magnetiche per morse da  
bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm

967727 100

Coppia di ganasce magnetiche per morse da bancoFeltro,  
lisce Larghezza ganasce 100 mm

967726 100

Coppia di ganasce magnetiche per morse da  
bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce  
100 mm

967724 100