

## Morsa parallela LEINEN-JUNIOR, Larghezza ganasce: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967060 125
GTIN	2050002047464
Classe articolo	97G

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.**

**Apertura posteriore.** In ghisa grigia di alta qualità (GG 22) con struttura perlitica. **Guida prismatica di precisione** lunga e particolarmente accurata.

Supporto dell'asta filettata preciso; asta filettata completamente incassata, con protezione contro la polvere. Asta scorrevole con filettatura trapezoidale (apertura e chiusura rapida delle ganasce). Ganasce temprate, scanalate / rettificate, reversibili e intercambiabili. Con superficie dell'incudine ampia e fresata in piano. Con piastra girevole n. art. 967070 ruotabile di 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di serraggio.

#### Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

#### Verniciatura:

Grigio argento.

### Descrizione tecnica

Profondità di serraggio	88 mm
Materiale	Ghisa grigia ad alta resistenza (GG 22)
Direzione apertura	Apertura posteriore
Peso	24 kg
Apertura	180 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	16 - 68 mm
Larghezza ganasce	125 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 125 mm	967721 125
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa LEINEN-JUNIOR n. art. 967060 Per morsa di Dim. 125	967510 125
Piastra girevole per morsa da bancoLEINEN-JUNIOR Larghezza ganasce 125 mm	967070 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967729 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 125 mm	967724 125
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm	967711 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 125 mm	967722 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967727 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967726 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967723 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 125 mm	967728 125
Coppia di ganasce di ricambio con viti, reversibili scanalate / rettificate Larghezza ganasce 125 mm	967080 125

Piastra base per morsa	967330
Set di ganasce magnetiche per morsa da banco Larghezza ganasce 125 mm	967702 125