


**Garant**

**Elemento base per carichi pesanti, con 2 spalle, Profondità utile 1350 mm, Altezza: 2500mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993000 2500
GTIN	4045197521859
Classe articolo	91W

**Descrizione****Esecuzione:**

Spalle in profilato a C di larghezza 100 mm. Con fori di ancoraggio in passo da 50 mm per ripiani estraibili. Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi Dim. 2000, 5 pezzi Dim. 2500).

**Uso:**

Per allestimento con ripiani estraibili n. art. 993101; 993111, nonché pareti laterali n. art. 993260; 993270, ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310 – 993316.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

- **Per motivi di sicurezza, i pannelli di fondo dello scaffale devono essere ancorati al pavimento mediante idonei tasselli.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

**Descrizione tecnica**

Carico modulo (singolo)	4000 kg
-------------------------	---------

Altezza utile	2390 mm
Dotazione massima con ripiano estraibile / non estraibile	4
Altezza	2500 mm
Portata pannello di testa	500 kg
Spessore del materiale	2 mm
Portata corpo interno dell'armadio	4000 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 1350 mm
Larghezza	1120 mm
Profondità	1370 mm
Larghezza utile	920 mm
Profondità utile	1350 mm
Stoccaggio di pallet	Stoccaggio longitudinale di pallet
Tipo di prodotto	Scaffale per carichi pesanti