


Scaffale con bracci a sbalzo, unilaterale, Profondità 500 mm, Scaffale di larghezza: 1250mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 991712 1250 |
| GTIN | 2050001760463 |
| Classe articolo | 960 |

Descrizione

Esecuzione:

Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

numero di moduli \times interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).

profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

Fornitura:

Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l'ancoraggio al pavimento. **Scaffale monolaterale (elemento base):** 2 supporti monolaterali con ciascuno 1 piano di base e 4 bracci a sbalzo (= 5 piani d'appoggio).

Verniciatura:

Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

Nota:

- **Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.**

- **Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Numero di moduli per scaffali | 1 |
| Numero di bracci a sbalzo, unilaterale | 8 |
| Altezza scaffale | 2500 mm |
| Scaffale di larghezza | 1250 mm |
| Numero di piani | 5 |
| Interasse = Larghezza ripiano | 1250 mm |
| Numero di supporti scaffale | 2 |
| Dimensione di montaggio | 1314 mm |
| Portata braccio a sbalzo | 400 kg |
| Altezza scaffale con bracci a sbalzo | 2500 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 100 mm |
| Esecuzione di montaggio | bracci a sbalzo avvitati |
| Profondità braccio a sbalzo | 400-600 mm |
| Gamma colori | RAL 5010, 2004 |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 500 mm |
| Profondità su un lato | 500 mm |
| Portata per braccio di supporto | 400 kg |
| Portata per supporto incluso piano di base | 2000 kg |
| Tipo di prodotto | Scaffale con bracci a sbalzo |