

**Garant****Morsa parallela con ganasce intercambiabili, Larghezza ganasce: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967110 160
GTIN	4045197694218
Classe articolo	91J

**Descrizione****Esecuzione:**

**Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.** <br> **Apertura anteriore.** Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell'incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile. Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, un lato liscio (intercambiabili).

**Testo didascalie:**

Dischi di protezione anticaduta.

Scala graduata incisa.

Regolazione guida: viti con esagono interno con rondelle di spinta in ottone – scorre molto facilmente.

Ganasce stringitubo potenti.

**Vantaggi:**

- **Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati – nessun rumore fastidioso.**
- **Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull'asta.**
- **Traversino intercambiabile.**
- **Scala delle aperture incisa.**

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

**Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967520.

## Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	27 kg
Profondità di serraggio	110 mm
Apertura	220 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1 – 3.1/2 pollici
Larghezza ganasce	160 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967100 / 7110 Per morsa di Dim. 160	967520 160
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Sistema di serraggio con ganascia oscillante Larghezza ganasce 160 mm	967150 160
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 160	967140 160
Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco Larghezza ganasce 160 mm	967145 160
Piastra base per morsa	967330