



Paio di guanti KryTech 579, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094465 10
GTIN	3245425791202
Classe articolo	06D

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 579. Per lavori di estrema precisione in ambiente limitatamente sporco e asciutto. Ottima destrezza e massima sensibilità tattile. **Materiale traspirante e assorbente.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Indossabilità	buona
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Presenza da bagnati	moderata
Sensibilità tattile	Ottima
Materiale rivestimento	PU
EN 388 resistenza al taglio	3

Misure guanti da lavoro	10
Protezione contro il calore	non disponibile
Privi di DMF	no
Traspirazione	buona
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Privo di siliconi	sì
EN 388 resistenza allo strappo	4
Presenza sporchi d'olio	moderata
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	96
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4342B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / bianco
Peso	25 g
Lunghezza	220 - 270 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio