


Garant**Sistema di serraggio con ganasce oscillante, Larghezza ganasce: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967150 160
GTIN	4045197612670
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce di serraggio robuste, di precisione in pregiata lega di alluminio. Ganasce fissa con banda magnetica permanente, ganasce oscillante con magnete circolare ad alta tenuta.

Vantaggi:

Nessun fastidioso scivolamento del pezzo, anche con elevate pressioni di serraggio.

Uso:

Soluzione di serraggio straordinaria per componenti sia conici sia asimmetrici che per componenti standard pianparalleli.

Angolo di oscillazione fino a 16°.

Per tutte le morse con larghezza ganasce idonea.

Descrizione tecnica

Tipo di fissaggio	Magnete permanente
Larghezza ganasce	160 mm
Materiale	Legha di alluminio
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

