

Garant

**Saracinesca per elemento base, larghezza libera, Profondità utile 1350 mm,
Per scaffale di altezza: 2500mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993310 2500
GTIN	4045197611789
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Saracinesca motorizzata. Guide in alluminio estruso, profili della saracinesca in alluminio profilato. Guide laterali con 2xtenute a spazzola. Azionamento elettrico con motore a telecomando, motore con arresto di sicurezza e radiotelecomando a 1 canale protetto contro gli spruzzi d'acqua. Arresto automatico per spegnimento in presenza di un ostacolo.

Verniciatura:

Telaio **sempre** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**.

Descrizione tecnica

Altezza montato	2685 mm
Per scaffale di altezza	2500 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2430
Numero di batterie contenute	1
Campo d'impiego	Scaffale speciale

Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 1350 mm
Larghezza	1075 mm
Profondità	105 mm
Tipo di prodotto	saracinesca