



Paio di guanti KryTech 579, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094465 11
GTIN	3245425791219
Classe articolo	06D

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 579. Per lavori di estrema precisione in ambiente limitatamente sporco e asciutto. Ottima destrezza e massima sensibilità tattile. **Materiale traspirante e assorbente.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza al taglio	3
Indossabilità	buona
Presa da bagnati	moderata
Protezione contro il calore	non disponibile
Privo di siliconi	sì
Privi di DMF	no

Misure guanti da lavoro	11
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Traspirazione	buona
Presa se sporchi d'olio	moderata
Materiale rivestimento	PU
EN 388 resistenza allo strappo	4
Sensibilità tattile	Ottima
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	96
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4342B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / bianco
Peso	25 g
Lunghezza	220 - 270 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio