

Garant**Morsa parallela con piastra girevole e ganasce intercambiabili, Larghezza ganasce: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967130 120
GTIN	4045197613738
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
 Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell'incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile. Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, un lato liscio (intercambiabili).

Vantaggi:

- **Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati – nessun rumore fastidioso.**
- **Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull'asta.**
- **Traversino intercambiabile.**
- **Scala delle aperture incisa.**

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967520.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
--------------------	--------------------

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Larghezza ganasce	120 mm
Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco Larghezza ganasce 120 mm	967145 120
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Sistema di serraggio con ganascia oscillante Larghezza ganasce 120 mm	967150 120
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 120	967140 120