

**RIDGID**  
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", Larghezza ganasce: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967170 120
GTIN	
Classe articolo	93R

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

**Esecuzione** fissa.**Testo didascalie:**

fino a max. 90 mm

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

**Accessori speciali:**Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.****Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967530.

**Descrizione tecnica**

Direzione apertura	Apertura anteriore
--------------------	--------------------

Profondità di serraggio	80 mm
Peso	10 kg
Apertura	150 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 4 pollici
Larghezza ganasce	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 120 mm	967724 120
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 120 mm	967722 120
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 120 mm	967711 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 120 mm	967723 120