

RIDGID
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", Larghezza ganasce: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967170 140
GTIN	
Classe articolo	93R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Esecuzione fissa.**Testo didascalie:**

fino a max. 90 mm

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.****Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967530.

Descrizione tecnica

Peso	18 kg
------	-------

Direzione apertura	Apertura anteriore
Profondità di serraggio	95 mm
Apertura	200 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 5 pollici
Larghezza ganasce	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 140 mm	967723 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 140 mm	967724 140
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 140 mm	967722 140
Ganascia stringitubo (pezzo), per "Matador" Larghezza ganasce 140 mm	967210 140
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 140 mm	967711 140